
FMA-MD01001-02 R02



ITEM	Q'TY	PART NUMBER	VENDOR	DESCRIPION
16	1	125400000166A		LIGHT-PIPE
15	1			F- LABEL
14	1	123400001141A		LUGGAGE BRK
13	11	124100000307A		SCREW M3X4
12	1	123200000812A		TOP COVER
11	1			CPU BOARD(BROADWELL)
10	1	120400000043A		CABLE 170MM
9	1	123400000919A		AIR DUCT BEK-L
8	1	123400000917A		AIR DUCT BEK-R
7	1			FAN BOARD
6	4	124600000130A		SPACER M3X22.4
5	24	124100018700A		SCREW M3X7
4	1			MAIN PCBA
3	2	131700000139A		650W PSU
2	6			FAN MODULE
1	1	123100001089A		BASE

Reason			
This document and the technical data disclosed are proprietary to Accton Tech. Corp. and shall not be duplicated, used, released, or disclosed without expressed written permission.			
	ZONE	DESCRIPTION	

UNSPECIFIED TOL'S (± 0.2 mm)

ANGLE ± 1°

ROUGHNESS

DIM. \ GRADE	0	1	2	3	4	5
0 — 16	0.05	0.1	0.15	0.2	0.2	0.5
16 — 63	0.05	0.15	0.2	0.3	0.3	0.8
63 — 250	0.05	0.2	0.25	0.4	0.5	1.2
250 — 500	0.1	0.25	0.3	0.6	0.8	1.8
500 — 1000		0.3	0.5	0.8	1.2	3.0

FINISH.

PART NO.

MATERIAL

SCALE 1:5.5 | UNIT MM ~~(IN)~~

DESIGN THF 0910'18

Accton TECHNOLOGY CORP.

DWG. TITLE SHEET 1/2

EXPLOSION ES7362BT3-0417-168ZZ(7702-32x) (BROADWELL)

REV. A0

SIZE A3